

Technisches Datenblatt

Verbindungsplatte T-Form

Art.-Nr. 1124695



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




A2 Edelstahl, rostfrei 1.4301
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	1124695
Typ	GMS 4 VP T A2
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	T-Form
Dimension	200x95x40x4
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	30,20 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	200,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	4,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	T-Verbinder
Ausführung	T-Verbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	4,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>