


# Technisches Datenblatt

## Verbindungsplatte T-Form

Art.-Nr. 1124655



Verbindungsplatte mit 4 Löchern zur T-förmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1124655
Typ	GMS 4 VP T FT
Bezeichnung 1	Verbindungsplatte
Bezeichnung 2	T-Form
Dimension	200x95x40x5
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	41,00 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	200,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	5,00 mm
Ausführung	mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung	T-Verbinder
Ausführung	T-Verbinder
Geeignet für	C-Profil
Lochgröße	13 mm
Materialstärke	5,00 mm
Mit Schraubenzubehör	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>