


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, ungelocht

Art.-Nr. 1121524



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1121524
Typ	MS5030UP2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	2000x50x30
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	20 m
Gewicht	307,00 kg/100 m

Technische Daten



Länge	2.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	30,00 mm
Maß L	2.000,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	50x30 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	ohne
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	3,00 mm
Mit Lochung	<input type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	