


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 25 mit Hauptleitungsabzweigklemme Art.-Nr. 2005324



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.

Inklusive 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 x 70 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.





PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	2005324
Typ	X25 H50 GNP5 LGR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	Hauptleitungsabzweigklemme
Dimension	286x202x125
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	165,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	286,00 mm
Breite	202,00 mm
Höhe	126,00 mm
Lichte Innenmaße	271x187x110 mm
Abmessung LxBxH	286x202x126 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U _i	750,00 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	10 x Ø25/40/50
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Leiterquerschnitt	70,00 mm ²
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 25 mit
Hauptleitungsabzweigklemme
Art.-Nr. 2005324



Technische Daten

Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	10,00 - 25,00 mm ²
Nennspannung	750,00 V
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK08
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-25,00 - 65,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>