

Technisches Datenblatt

Knotenkette

Artikelnummer: 6109870



Knotenkette aus Stahl, unterkupfert und vernickelt nach DIN 5686. Max. Zugkraft: 800 N.
Hinweis: Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.




St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6109870
Typ	VH-K800
Bezeichnung 1	Knotenkette
Bezeichnung 2	Meterware
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Breite	16 mm
--------	-------

Technisches Datenblatt

Knotenkette

Artikelnummer: 6109870



Technische Daten

Ausführung	Knotenkette
Materialstärke	2,7 mm