

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6168736



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6168736
Typ	WDK20050RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Hersteller	OBO
Dimension	20x50x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	42
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	30,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20050

Artikelnummer: 6168736



## Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	20 mm

## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	5
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	785 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C