

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175375



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175375
Typ	WDKH-10020RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	10x20x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	96
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	8,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175375



Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	20 mm
Höhe	10 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	ja
Kanalverbinder	nein
Nutzquerschnitt	135 mm ²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C