

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175658



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6175658
Typ	WDKH-F20020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	20x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,502 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 20020

Artikelnummer: 6175658



## Abmessungen



Länge	38 mm
Breite	20 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a (mm)	38 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	20 x 20
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	20 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm