

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192319



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192319
Typ	WDK HA60060RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,931 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192319



Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 60
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm