


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6024882



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6024882
Typ	WDK HE100130GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	100x130mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	130 mm
Höhe	100 mm
Maß a	150 mm
Maß b	130 mm
Maß H	130 mm

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6024882



## Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C