

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6183840



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6183840
Typ	WDK HE60150LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,827 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6183840



Abmessungen



Länge	27,5 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Maß a	150 mm
Maß b	60 mm
Maß H	150 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C