

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6192793



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192793
Typ	WDK HF25040RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,905 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6192793



Abmessungen



Länge	63 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm
Maß a	63 mm
Maß H	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	25 x 40
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	25 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm