

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6192831



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192831
Typ	WDK HF40040RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,534 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6192831



## Abmessungen



Länge	63 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Maß a	63 mm
Maß H	40 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm