


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232408



Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6232408
Typ	WKLD 2050 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 200
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	527,34 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232408



Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B (mm)	500 mm
Maß H	15 mm
Maß L (mm)	3.000 mm

Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein