

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 160 FT

Artikelnummer: 6229425



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6229425
Typ	WLB 90 162 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1200 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FT

Artikelnummer: 6229425



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm