


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312748



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6312748
Typ	WLT 1140 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2147 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Maß B	400 mm
Maß R	500 mm

# Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312748



## Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Bauform	Abgang symmetrisch
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm