

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015, mittel

Artikelnummer: 1009060



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009060
Typ	1015 9 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	9mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,468 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,01 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015, mittel

Artikelnummer: 1009060



### Abmessungen



Länge	16 mm
Breite	12 mm
Höhe	8 mm
Maß A	7 mm
Maß b	12 mm
Maß D	9 mm
Maß H	8 mm
Maß L	16 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	9
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	9 mm
UV-beständig	ja