


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Artikelnummer: 1044044



Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.

\*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

CE UK  
CA

Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

### Stammdaten

Artikelnummer	1044044
Typ	WN 7855 B 3
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	3mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,08 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0021 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweiseitig

Artikelnummer: 1044044



### Abmessungen



Länge	21 mm
Breite	6 mm
Höhe	2,5 mm
Maß A	21 mm
Maß B	14 mm
Maß b	6 mm
Maß D	3 mm
Maß d	3,2 mm
Maß e	4 mm
Maß H	2,5 mm
Maß L	21 mm
Maß t	0,8 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweiseitig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	3
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	3,2 x 4 mm
Materialstärke	0,8 mm
Nenndurchmesser	3 mm
UV-beständig	ja