

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115384



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1115384
Typ	2069 T160 FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	in Extralängen für T-Serie
Hersteller	OBO
Dimension	156x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,52 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1838 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115384

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	157 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

Technische Daten

Ausführung	für T160 lang und T250, T350 quer
Ausführung Schienen Lochform (ETIM)	Tragschiene DIN EN 60715 Langloch
Materialstärke	1 mm