

Technisches Datenblatt


Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht

Artikelnummer: 1117025

OBO
BETTERMANN



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1117025
Typ	AL2512UP2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	ungelocht, Schlitzweite 11mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x25x12
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4087 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2512, Schlitz 11 mm, FT, ungelocht

Artikelnummer: 1117025

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Technische Daten

Art der Lochung	ohne
Ausführung	Einfachprofil
Bund	20 m
Materialstärke	1,5 mm
Mit Lochung	nein
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	11 mm
Statischer Wert A	0,77 cm ²
Statischer Wert ly	0,14 cm ⁴
Statischer Wert Iz	0,59 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,19 cm ³
Statischer Wert Wz	0,47 cm ³