

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122682



Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geschweißt).



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1122682
Typ	MS4182P3000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x82
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	402,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,3513 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122682

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	82 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Steg gelocht
Ausführung	Doppelprofil
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	4,9 cm ²
Statischer Wert Iy	30,69 cm ⁴
Statischer Wert Iz	15,11 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,51 cm ³
Statischer Wert Wz	2,69 cm ³