

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube

Artikelnummer: 1148008

OBO
BETTERMANN

Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene CL2008



CE

St Stahl
ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1148008
Typ	CL20HB M5x25 ZL
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube
Bezeichnung 2	für Profilschiene CL2008
Hersteller	OBO
Dimension	M5x25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,029 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube


Artikelnummer: 1148008

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	21,1 mm
Breite	10,5 mm
Höhe	4 mm
Maß L	25 mm



Technische Daten

Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M 5 x 25mm
Gewinde metrisch	5