

Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube mit Feder ZL

Artikelnummer: 1148352

OBO
BETTERMANN

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.



CE

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1148352
Typ	MS41HBF M8x30 ZL
Bezeichnung 1	Hammerkopfschraube mit Feder
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4121/4141
Hersteller	OBO
Dimension	M8x30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1432 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Hammerkopfschraube mit Feder ZL

Artikelnummer: 1148352

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	36 mm
Breite	35 mm
Höhe	20 mm
Maß H	6 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Drehmoment	8 Nm
Geeignet für Montageschiene	ja
Gewinde	M8x30
Gewinde metrisch	8
Unterlegscheibe Ø	10 mm