

# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube mit Feder ZL

Artikelnummer: 1148358



Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.



|    |             |
|----|-------------|
| St | Stahl       |
| ZL | Zinklamelle |

### Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 1148358                              |
| Typ                                             | MS41HBF M10x60ZL                     |
| Bezeichnung 1                                   | Hammerkopfschraube mit Feder         |
| Bezeichnung 2                                   | für Profilschiene MS4121/4141        |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | M10x60mm                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                                |
| Oberfläche                                      | Zinklamelle                          |
| Oberflächennorm                                 |                                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 25                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht                                         | 9,55 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,263 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Hammerkopfschraube mit Feder ZL

Artikelnummer: 1148358



### Abmessungen



|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 68 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe   | 20 mm |
| Maß H  | 8 mm  |
| Maß L  | 60 mm |

### Technische Daten

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Drehmoment                  | 15 Nm  |
| Geeignet für Montageschiene | ja     |
| Gewinde                     | M10x60 |
| Gewinde metrisch            | 10     |
| Unterlegscheibe Ø           | 20 mm  |