

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Artikelnummer: 1178512



Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.  
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	1178512
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	12-16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2136 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1178512

### Abmessungen



Maß A	20 mm
Maß B	20 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	46 mm
Maß L	34 mm
Maß t	1,5 mm
Maß x	5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	46 mm
für 1 Kabel L	34
für Rohrdurchmesser max.	16 mm
für Rohrdurchmesser min.	16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	18 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	16 mm
Spannbereich D min.	12 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen