

Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 A2

Artikelnummer: 1362630



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	1362630
Typ	ASG 732 12 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	10-12mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,796 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1491 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschele 732 A2

Artikelnummer: 1362630



Abmessungen



Maß A	39 mm
Maß B	27 mm
Maß b	18 mm
Maß D	12 mm
Maß D max.	12 mm
Maß D min.	10 mm
Maß H1	12 mm
Maß t1	1
Maß t2	1,25
Maß x	3 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	10 - 12
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	10 mm
UV-beständig	ja