

Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362838



Alu Aluminium

Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).

Stammdaten

Artikelnummer	1362838
Typ	ASL 733 63 ALU
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	53-63mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,742 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7795 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 733 ALU

Artikelnummer: 1362838

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß A	94 mm
Maß B	80 mm
Maß b	16 mm
Maß D	63 mm
Maß D max.	63 mm
Maß D min.	53 mm
Maß L	10 mm
Maß s	35,3 mm
Maß t1	1,5
Maß t2	2
Maß x	15 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	53 - 63
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	63 mm
Spannbereich D min.	53 mm
UV-beständig	ja