

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A4

Artikelnummer: 1362914



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



**A4** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	1362914
Typ	ASL 733 20 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	17-20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,243 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1699 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A4

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 1362914

### Abmessungen



Maß A	47 mm
Maß B	35 mm
Maß b	14 mm
Maß D	20 mm
Maß D max.	20 mm
Maß D min.	17 mm
Maß L	10 mm
Maß s	12 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,5
Maß x	4,5 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	17 - 20
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	20 mm
Spannbereich D min.	17 mm
UV-beständig	ja