

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A4

Artikelnummer: 1362918



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch.  
Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



A4 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	1362918
Typ	ASL 733 25 A4
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Langloch
Hersteller	OBO
Dimension	20-25mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1801 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 733 A4

Artikelnummer: 1362918

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß A	51 mm
Maß B	39 mm
Maß b	14 mm
Maß D	25 mm
Maß D max.	25 mm
Maß D min.	20 mm
Maß L	10 mm
Maß s	13,5 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,5
Maß x	7,5 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	20 - 25
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,5 mm
Spannbereich D max.	25 mm
Spannbereich D min.	20 mm
UV-beständig	ja