


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387154



CE UK  
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Aufschraubar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.

### Stammdaten

Artikelnummer	1387154
Typ	2900WM8 75.5 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M8
Hersteller	OBO
Dimension	2 1/2"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5226 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387154

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	125 mm
Breite	20 mm
Maß A	125 mm
Maß B	105 mm
Maß D	75,5 mm
Maß D min.	75,5 mm
Maß t	3 mm
Maß t1	3
Maß x	4 mm

### Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	75,5
für Rohrdurchmesser	M80
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M8
Größe	2 1/2"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M8 mm
Materialstärke	3 mm
Schraube	M6 x 18
Spannbereich D max.	75,5 mm
Spannbereich D min.	71,5 mm
UV-beständig	ja