


Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488455

OBO
BETTERMANN

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK
CA

St	Stahl
ZL	Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488455
Typ	SCC 1-4 D9
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 8-9mm
Hersteller	OBO
Dimension	1-4mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488455

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

Länge	17 mm
Breite	14 mm
Höhe	16 mm
Maß W	14 mm



Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	9 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	8 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein