


Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488495

OBO
BETTERMANN

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Be-
festigung an Stahträgern durch Aufschlagen.



CE UK
CA

Stahl
Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488495
Typ	SCC 4-7,5 D18
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 15-18mm
Hersteller	OBO
Dimension	4-7,5mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488495

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	24 mm
Breite	14 mm
Höhe	27 mm
Maß W	14 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	7,5 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	15 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein