

Technisches Datenblatt

Kastendeckel

Artikelnummer: 2003244



Kastendeckel geeignet für die Verbindungskästen Typ UV...K, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut, Deckelschrauben versenkbar.



PS Polystyrol

Stammdaten	
Artikelnummer	2003244
Typ	UV 100 D
Bezeichnung 1	Kastendeckel
Bezeichnung 2	Unterputz
Hersteller	OBO
Dimension	114x114x1,5
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,004 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0783 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kastendeckel


Artikelnummer: 2003244

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	114 mm
Breite	114 mm
Höhe	1,5 mm
Maß A	130 mm
Maß B	114 mm
Maß s	1,5 mm



Technische Daten

Befestigungsart	Schraubdeckel
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	quadratisch
Halogenfrei	ja
Mit Schrauben	nein
Plombierbar	ja