

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, Einstechdichtung

Artikelnummer: 2007081



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einstechdichtungen an den Seiten und Ausschlägeöffnungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2007081
Typ	T 100 M25-M32
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	mit Einführungen 8xM25 2x M32
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x67
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7042 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung



Artikelnummer: 2007081

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	67 mm

Technische Daten

Anreichbar	ja
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung	Einsteckdichtung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bestückung	ohne
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	ja
Einführungen	8 x M25 2 x M32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt	ohne
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Glasfaser verstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	136x102x57 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min.	10 mm ²
Nennspannung	500 V
Plombierbar	ja
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T 100, Einsteckdichtung

Artikelnummer: 2007081



Technische Daten

Temperaturbereich min.	-5 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	nein