

# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDK reinweiß

Artikelnummer: 2011689

**OBO**  
BETTERMANN



Die Einsteckdichtung kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.

Fluor  
O-Ring  
HALOGENFREI

CE UK CA IP 55 M25

**TPE** Thermoplastisches Elastomer

### Stammdaten

Artikelnummer	2011689
Typ	EDK 25 RW
Bezeichnung 1	Einsteckdichtung
Bezeichnung 2	für Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25/5-20
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Thermoplastisches Elastomer
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,214 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0073 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Einsteckdichtung EDK reinweiß

Artikelnummer: 2011689

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß A	2,2 mm
Maß D1	29,5 mm
Maß D2	25,4 mm
Maß D3	5 mm
Maß D4	14 mm
Maß D5	15 mm
Maß D6	18
Maß D7	19
Maß D8	20
Maß L	10,1 mm

### Technische Daten

Ausführung	abschneidbar
für Durchmesser max.	20 mm
für Durchmesser min.	5 mm
für Wandstärke max.	2,2
für Wandstärke min.	2,2
Größe	M25
Halogenfrei	ja
Nenndurchmesser	25 mm
Schutzart	IP55