

Technisches Datenblatt

Einschnittring

Artikelnummer: 2029162

OBO
BETTERMANN



Einschnittring Gummi (ausschneidbarer Dichtring) nach DIN 46320 für Konus-Kabelverschraubungen.

Pg

NBR Kautschuk-Mischung
SBR

Stammdaten	
Artikelnummer	2029162
Typ	107 B PG16
Bezeichnung 1	Einschnittring
Hersteller	OBO
Dimension	PG16
Farbe	schwarz
Werkstoff	Kautschuk-Mischung
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,265 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0111 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einschnittring

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 2029162

Abmessungen



Maß D1	7,5 mm
Maß D2	20,4 mm
Maß D3	10 mm
Maß D4	12,5 mm
Maß D5	15 mm
Maß H	7 mm

Technische Daten

Dichtbereich D max.	15 mm
Dichtbereich D min.	7,5 mm
Größe	Pg 16
Größe	M25