

Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

Artikelnummer: 2033097



Verschlusschraube nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.



PS Polystyrol

Stammdaten

Artikelnummer	2033097
Typ	108 PG 9
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Hersteller	OBO
Dimension	PG9
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,096 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0045 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde


Artikelnummer: 2033097



Abmessungen



Maß D	19 mm
Maß L	6 mm



Technische Daten

explosiongeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 9
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	9
Gewindesteigung	1,41 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	1,8 Nm
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54