

Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau

Artikelnummer: 2044542



Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf PG Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.



PE Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	2044542
Typ	129 TB PG42
Bezeichnung 1	Rohrendtülle, teilbar
Bezeichnung 2	PG
Hersteller	OBO
Dimension	PG42
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0348 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, PG, lichtgrau

Artikelnummer: 2044542



Abmessungen



Maß D1	60 mm
Maß D2	47,5 mm
Maß L1	30 mm
Maß L2	3 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	54 mm
Größe	PG42
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein