

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046776



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsröhren. Mit grätfreier Innenwand.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	2046776
Typ	SV63W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsleitung
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø63mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1513 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046776



Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Länge</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß D</td><td>65,8 mm</td></tr><tr><td>Maß d</td><td>63,2 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß I</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Maß M</td><td>M63</td></tr><tr><td>Maß t</td><td>1,3 mm</td></tr></table>	Länge	100 mm	Maß D	65,8 mm	Maß d	63,2 mm	Maß L	100 mm	Maß I	50 mm	Maß M	M63	Maß t	1,3 mm
Länge	100 mm														
Maß D	65,8 mm														
Maß d	63,2 mm														
Maß L	100 mm														
Maß I	50 mm														
Maß M	M63														
Maß t	1,3 mm														

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	63 mm
Größe	63
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	400 °C
Temperaturbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein