

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046810



90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit grätfreier Innenwand.



Stahl

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046810
Typ	SBN25 G
Bezeichnung 1	Stapa Steckbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø25mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,596 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046810



Abmessungen



Maß A	66,5 mm
Maß B	191 mm
Maß D	28 mm
Maß d	25,5 mm
Maß I	40 mm
Maß M	M25
Maß R	110 mm
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	25 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein