

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046855

OBO
BETTERMANN

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit grätfreier Innenwand.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046855
Typ	SV20W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,083 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046855

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Maß D</td><td>23,1 mm</td></tr><tr><td>Maß d</td><td>20,7 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Maß I</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Maß M</td><td>M20</td></tr><tr><td>Maß t</td><td>1,2 mm</td></tr></table>	Länge	60 mm	Maß D	23,1 mm	Maß d	20,7 mm	Maß L	60 mm	Maß I	30 mm	Maß M	M20	Maß t	1,2 mm
Länge	60 mm														
Maß D	23,1 mm														
Maß d	20,7 mm														
Maß L	60 mm														
Maß I	30 mm														
Maß M	M20														
Maß t	1,2 mm														

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	20 mm
Größe	20
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	400 °C
Temperaturbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein