

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046860



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsröhren. Mit grätfreier Innenwand.



Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046860
Typ	SV63W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø63mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,589 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046860



Abmessungen

	<table border="1"><tr><td>Länge</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß D</td><td>67 mm</td></tr><tr><td>Maß d</td><td>64 mm</td></tr><tr><td>Maß L</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß I</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Maß M</td><td>M63</td></tr><tr><td>Maß t</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Länge	100 mm	Maß D	67 mm	Maß d	64 mm	Maß L	100 mm	Maß I	50 mm	Maß M	M63	Maß t	1,5 mm
Länge	100 mm														
Maß D	67 mm														
Maß d	64 mm														
Maß L	100 mm														
Maß I	50 mm														
Maß M	M63														
Maß t	1,5 mm														

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	63 mm
Größe	63
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperaturbereich max.	400 °C
Temperaturbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein