

Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Artikelnummer: 2055503



Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 10-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen. Schrauben hochgedreht, unverlierbar. Nennquerschnitt 10 ÷ mm² Nennspannung 380 V Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2055503
Typ	71
Bezeichnung 1	Dolü-Abzweigklemme
Hersteller	OBO
Dimension	10mm ²
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,03 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1866 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig

Artikelnummer: 2055503



Abmessungen



Länge	146,7 mm
Breite	17 mm
Höhe	24,8 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig max.	10 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig min.	6 mm ²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	10
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	14,8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt min.	10 mm ²
Nennspannung	380 V
Nennstrom	24 A
Polzahl	10
Querschnitt	Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm ² , 4 x 6 mm ² mm ²
Transparent	nein