

Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2090668



Verschlusschraube aus Metall mit integriertem Dichtring. Zum Verschließen von nicht genutzten Gewindeöffnungen z. B. in Gehäusen oder Abzweigdosen. Mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 oder ISO 68. Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).

CE UK CA M IP 68

CuZn
37 Messing
N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2090668
Typ	168 MS M63 + O
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Bezeichnung 2	mit O-Ring
Hersteller	OBO
Dimension	Ø68x16
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,169 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0089 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2090668



Abmessungen



Länge	68 mm
Breite	68 mm
Höhe	16 mm
Maß D	68 mm
Maß L	10 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	M63 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	63
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP68