

# Technisches Datenblatt

## starQuick-Schelle

Artikelnummer: 2146290



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2146290
Typ	SQ-36 LGR
Bezeichnung 1	starQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	35-40,1mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,51 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.




# Technisches Datenblatt

## starQuick-Schelle

Artikelnummer: 2146290

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Maß A	47 mm
Maß B	17 mm
Maß E	10 mm
Maß F	4,5 mm
Maß h	10,5 mm
Maß H	65,8 mm

### Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	1,1 kN
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	35-40
Rastsystem	ja
Schellenmontage	Durchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Spannbereich D max.	40,1 mm
Spannbereich D min.	35 mm
UV-beständig	ja