

Technisches Datenblatt

Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154536



Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe® und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 30 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 96 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	2154536
Typ	2954 M25 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Set
Bezeichnung 2	Quick-Pipe + Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	517 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,6565 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154536



Abmessungen



Maß C	13,6 mm
Maß D	25 mm
Maß t	1,6 mm

Technische Daten

Aufputz	ja
Ausführung flammwidrig	nein
Betoninstallation	ja
Größe	M25
Halogenfrei	nein
Installation auf Holz	ja
Installation im Erdreich	nein
Installation im Freien	nein
Klassifizierungscode	0
Maschinen und Anlageinstallation	ja
Mit Muffe	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C
Unterflurinstallation (Estrich)	nein
Unterputz	nein