

# Technisches Datenblatt

## Nagel-Fix, mit Nagel

Artikelnummer: 2222833

**OBO**  
BETTERMANN



Mit vormontiertem, verzinkten Stahlnagel Ø 3 mm oder 3,5 mm zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzten und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup> oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2222833
Typ	1996 40
Bezeichnung 1	Nagel-Fix
Hersteller	OBO
Dimension	3x40mm
Farbe	transparent
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,267 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0086 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Nagel-Fix, mit Nagel

Artikelnummer: 2222833

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



### Technische Daten

Doppelschelle	ja
Form	rechteckig (für Flachleitung)
für Nageldurchmesser	3 x 40
Gehärtet	nein
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
Schlagfest	nein