

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Artikelnummer: 2227746



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



Stammdaten	
Artikelnummer	2227746
Typ	2009 45 LGR
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	9mm, L45
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,153 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0054 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, lichtgrau

Artikelnummer: 2227746

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Maß B	8 mm
Maß H	11,6 mm
Maß L	16,1 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	9 mm
für Nageldurchmesser	2,0x45
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	45 mm
Schlagfest	nein
Transparent	nein
Rohrarretierung	nein