

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192237



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3192237
Typ	4759 4.0x35
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz
Hersteller	OBO
Dimension	4x35mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,192 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192237



Abmessungen



Länge	35 mm
Maß D	4 mm
Maß L	35 mm

Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	7,5 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Pozidriv PZ