


Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403041



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3403041
Typ	WS M5 G20 G
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M5, Ø20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,207 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0073 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Blechstärke	0,05 in
Maß D	0,79 in
Maß d	0,21 in
Maß d	5,3 mm
Maß D max.	20 mm
Maß D min.	20 mm
Maß h	1,2 mm

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe G

Artikelnummer: 3403041



Technische Daten

Facettenförmig	nein
Gehärtet	nein
Gewinde	M5
Innendurchmesser	5,3 mm
Materialstärke	1,2 mm